

3M Scotch-Brite™

**Feuille nylon, 158×224 mm, Structure du nylon: 100****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 556000 100    |
| GTIN             | 3134375444491 |
| Classe d'article | 53M           |

**Description****Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.

**Avantage(s):**

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

**Utilisation:**

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Grossier et agressif:** élimine la rouille, les pellicules oxydées et les saletés en surface. Pour le lissage et le polissage de vieilles peintures, vernis, plastiques, pièces en caoutchouc (p. ex. avant le collage).

**Description technique**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Structure du nylon                    | 100       |
| Couleur                               | rouge     |
| Comparaison grain                     | 180 - 220 |
| Degré de finesse                      | grossier  |
| Désignation 3M                        | WR-SH     |
| Exécution                             | A Medium  |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 %   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Largeur                      | 158 mm        |
| Longueur                     | 224 mm        |
| Attribut des noms de produit | 158x224 mm    |
| Type de produit              | Feuille nylon |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | adaptée             |                |          |
| INOX                           | adaptée             |                |          |
| Ti                             | adaptée             |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |
| Pierre                         | moyennement adaptée |                |          |
| Peinture                       | adaptée             |                |          |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | moyennement adaptée |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

## Accessoires

|               |        |
|---------------|--------|
| Mandrin       | 556030 |
| Bloc à poncer | 556020 |

