

3M Scotch-Brite™

**Tampons en nylon, rouleau de 60 tampons Durable Flex, 100×200 mm,
Structure du nylon: 280****Données de commande**

N° commande	556148 280
GTIN	8410001134376
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Nylon hautes performances **flexible** avec **répartition du grain extrêmement dense** jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un **enlèvement de matière plus agressif**, une durée de vie maximale sans encrassement et un **résultat de ponçage encore plus homogène**. L'**excellente flexibilité** facilite l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.

Moyen / fin moyen: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

Livraison:

Rouleau de 60 tampons perforés pour arrachement.

Description technique

Degré de finesse	moyen fin
Comparaison grain	280 - 360
Structure du nylon	280
Couleur	rouge
Désignation 3M	DF
Exécution	A Very Fine
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur	100 mm
Longueur	200 mm
Attribut des noms de produit	100×200 mm
Type de produit	Feuille nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		

Peinture	adaptée
Uni	adaptée
av. arrosage max.	moyennement adaptée
à sec	adaptée

Accessoires

Mandrin	556030
Bloc à poncer	556020