

**Jeu de feuilles calibrées, 5 pc. 100×500 mm, inoxydable, Epaisseur: 0,6mm****Données de commande**

N° commande	478755 0,6
GTIN	2050001057631
Classe d'article	48B

Description**Exécution:**

Clinquant pour jauges d'épaisseur en acier à ressort laminé à froid, très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.

Inoxydable – acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,02 et 0,05mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

Livraison:

1 paquet de 5 feuilles.

Description technique

Epaisseur	0,6 mm
Matériau	Acier inoxydable
Erreur admissible	±10 µm
Largeur feuille	100 mm
Longueur feuille	500 mm

Attribut des noms de produit	inoxydable
Matière	Acier inoxydable, INOX
Nombre de feuilles	5
Type de produit	Feuille calibrée