

## Filetage à pas fin Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, M × pas: 24X1



### Données de commande

N° commande	486210 24X1
GTIN	2050001036193
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

#### Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Filetage	M24
Classe de tolérance	6g
Pas de filetage	1 mm
Etalonnage	L12

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance	g
Type de filetage	MF
Norme	DIN 13
Qualité	6
Type de produit	Bague fileté N'ENTRE PAS

### Services

EtalonnageBagues filetés Ø maximal 60 mm	028600 60
Étalonnage DAkkSBague lisse fileté Ø maximal 100 mm	028640 100