

**3M** Scotch-Brite™**Tampons en nylon, rouleau de 60 tampons Multiflex, 100×200 mm, Structure du nylon: 280****Données de commande**

N° commande	556150 280
GTIN	3134375383271
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique. Tampons en nylon souple et agressif.

**Avantage(s):**

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

**Utilisation:**

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.

**Moyen / fin moyen:** utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

**Livraison:**

Rouleau de 60 tampons perforés pour arrachement.

**Description technique**

Comparaison grain	280 - 360
Couleur	violet
Degré de finesse	moyen fin
Structure du nylon	280
Désignation 3M	MX
Exécution	A Very Fine
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur	100 mm
Longueur	200 mm
Attribut des noms de produit	100×200 mm
Type de produit	Feuille nylon

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		

Uni	adaptée
av. arrosage max.	moyennement adaptée
à sec	adaptée

---

## Accessoires

Mandrin	556030
Bloc à poncer	556020