



## Dynamomètre, Plage de mesure maximale: 10N



### Données de commande

N° commande	478900 10N
GTIN	4045197208149
Classe d'article	42H

### Description

#### Exécution:

Boîtier métallique robuste ergonomique; vernis à effet martelé. Cadran à graduation nette avec double inscription pour mesurer dans les deux sens. Avec aiguille et index mobile.

#### Utilisation:

Pour l'électrotechnique et la mécanique de précision, par ex. pour régler la pression de contact des ressorts de relais ou pour contrôler la pression des balais sur les moteurs et/ou pour ajuster des ressorts de pression et de traction.

#### Précision:

$\pm 0,01 \times (\text{plage de mesure} + \text{valeur mesurée})$ .

### Description technique

Ø cadran	72 mm
Longueur palpeur L	48 mm
Plage de mesure	1 - 10 N
Valeur de graduation	0,2 N
Etalonnage	K1
Métrologie	analogique
Type de produit	Dynamomètres

## Services

EtalonnageDynamomètres Type F

027730 F