



Kit de micromètre 3 touches numérique, Plage de mesure: 40-100mm



Données de commande

N° commande	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même à des grandes profondeurs de mesure. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe Abbésche (**aucun risque de basculement**). Autocentrant et auto-ajustable. Lecture aisée et immédiate sur l'affichage numérique à fort contraste. **Système de mesure micrométrique CAPA** breveté. Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TIN) (HV5–2300).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur numériques 428830, rallonge 428802 et bagues de contrôle.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802, câble de données, émetteur radio 498921, adaptateur radio 498924.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	3
Ø bague de contrôle	50 / 70 / 90 mm
Plage de mesure	40 - 100 mm
Nombre de têtes de mesure	6
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Accessoires

Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 4/500	428802 4/500
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75

Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches IMICRO Plage de mesure 90-100 mm	428830 90-100
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 4/150	428802 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches IMICRO Plage de mesure 40-50 mm	428830 40-50
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032