

**Garant**
**CC.T 060204, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Classe d'article	21G

## Description

CC.T 060204 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage