

**Garant**
**CCMT 09T308, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 09T308 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min

Nuance	HB7035-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage