

Garant**CCMT 120408, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Classe d'article	21G

Description

CCMT 120408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,05 - 0,25 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage