

Garant
CC. T 120408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Classe d'article	21G

Description

CC. T 120408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage