

Garant
CNMG 120404, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Brise-copeaux	SM
Application principale	P

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage