

Garant
CNMG 120408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 8 mm

Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 8 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Brise-copeaux	SG
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage