

Garant**CNMG 120416, Nuance: HB7035-1****Données de commande**

N° commande	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min**Description technique**

Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	1,6 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage