

Garant
CNMG 160616, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160616 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Rayon d'angle	1,6 mm
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P

Nuance	HB7035-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage