

Garant
CNMG 190624, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Classe d'article	21G

Description

CNMG 190624 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	2,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190624
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage