

Garant
CNMM 120408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Classe d'article	21G

Description

CNMM 120408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1
 Brise-copeaux: SR
 Prof. coupe a_p : 2 - 10 mm
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	2 - 10 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	SR

Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage