

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,2 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SS
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7035-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage