

**Garant**
**DC. T 11T308, Nuance: HB7035-1**


### Données de commande

N° commande	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 11T308 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

### Description technique

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SM

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage