




## Jeu de feuilles calibrées, 5 pc. 150×500 mm, inoxydable, Epaisseur: 1 mm



### Données de commande

N° commande	478760 1
GTIN	2050001057761
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Clinquant pour jauges d'épaisseur en acier à ressort laminé à froid, très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.

**Inoxydable** – acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,02 et 0,05mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

#### Utilisation:

**Mise en place** d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

#### Livraison:

1 paquet de 5 feuilles.

### Description technique

Epaisseur	1 mm
Matériau	Acier inoxydable
Erreur admissible	±13 µm
Largeur feuille	150 mm

Longueur feuille	500 mm
Attribut des noms de produit	inoxydable
Matière	Acier inoxydable, INOX
Nombre de feuilles	5
Type de produit	Feuille calibrée