

Garant**DNMG 110404, Nuance: HB7035-1****Données de commande**

N° commande	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage