

Garant
DNMG 150612, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150612 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	SG
Nuance	HB7035-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage