

Garant
KNUX 160405R, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405R HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Nuance	HB7035-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,5 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	2,2 mm
Brise-copeaux	SM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Type de produit	Plaquette pour tournage