

Garant**RC.X 1204, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Classe d'article	21G

Description

RC.X 1204 HB7035-1 Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Brise-copeaux	SM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	RCMX 1204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage