

**Garant**
**SNMG 120408, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120408 HB7035-1 Rayon d'angle: 0,8 mm  
 Nuance: HB7035-1  
 Brise-copeaux: SM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 6 mm
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage