

**Garant**
**SNMG 190624, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 190624 HB7035-1 Rayon d'angle: 2,4 mm  
 Nuance: HB7035-1  
 Brise-copeaux: SG  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 260 m/min

## Description technique

Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SG
Rayon d'angle	2,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 260 m/min
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 9 mm
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/tr

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 190624
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage