


Garant
SNMM 190624, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Classe d'article	21G

Description

SNMM 190624 HB7035-1 Rayon d'angle: 2,4 mm
 Nuance: HB7035-1
 Brise-copeaux: SR
 Prof. coupe a_p : 2 - 12 mm
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	2 - 12 mm
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	2,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Brise-copeaux	SR

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMM 190624
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage