

**Garant****TCMT 16T304, Nuance: HB7035-1****Données de commande**

N° commande	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Classe d'article	21G

**Description**

TCMT 16T304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage