

Garant
TC. T 16T304, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Classe d'article	21G

Description

TC. T 16T304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Application principale	P
Brise-copeaux	SM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7035-1

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage