



Dynamomètre, Plage de mesure maximale: 30N



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 478900 30N |
| GTIN | 4045197208163 |
| Classe d'article | 42H |

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste ergonomique; vernis à effet martelé. Cadran à graduation nette avec double inscription pour mesurer dans les deux sens. Avec aiguille et index mobile.

Utilisation:

Pour l'électrotechnique et la mécanique de précision, par ex. pour régler la pression de contact des ressorts de relais ou pour contrôler la pression des balais sur les moteurs et/ou pour ajuster des ressorts de pression et de traction.

Précision:

$\pm 0,01 \times (\text{plage de mesure} + \text{valeur mesurée})$.

Description technique

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur palpeur L | 48 mm |
| Plage de mesure | 3 - 30 N |
| Ø cadran | 72 mm |
| Valeur de graduation | 0,5 N |
| Etalonnage | K1 |
| Métrologie | analogique |
| Type de produit | Dynamomètres |

Services

EtalonnageDynamomètres Type F

027730 F