

Garant
TNMG 160408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 251544 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874764 |
| Classe d'article | 21G |

Description

TN.G 160408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------------|
| Brise-copeaux | SM |
| Avance f | 0,2 - 0,5 mm/tr |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 320 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | HB7035-1 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | TNMG 160408 |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |