

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage