

**Garant**
**VC. T 160408, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 261459 HB7035-1 |
| GTIN             | 4045197874924   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description

VC. T 160408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

## Description technique

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Application principale                        | P                       |
| Nuance  | HB7035-1                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 100 - 320 m/min         |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/tr         |
| Condition de coupe                            | Fortement intermittente |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 2,5 mm            |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Brise-copeaux               | SM                      |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition        |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | VCMT 160408             |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Tolérance                   | M                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |