

Garant**VNMG 160404, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Classe d'article	21G

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,08 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage