

Garant
VNMG 160408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Classe d'article	21G

Description

VNMG 160408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,08 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Application principale	P
Brise-copeaux	SS

Avance f	0,08 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage