

**Garant****WNMG 060408, Nuance: HB7035-1**

## Données de commande

N° commande	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Classe d'article	21G

## Description

WN.G 060408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Nuance	HB7035-1
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage