

**Garant****WNMG 080404, Nuance: HB7035-1**

## Données de commande

N° commande	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Classe d'article	21G

## Description

WN. G 080404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7035-1

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage