

Garant
WNMG 080408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Nuance	HB7035-1

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage