

**Garant**
**WNMG 080408, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Classe d'article	21G

## Description

WN.G 080408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage