


Garant
WNMG 080408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 252208 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197875051 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|-------------------------|
| Avance f | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 90 - 260 m/min |
| Prof. coupe a_p | 1,5 - 6 mm |
| Nuance | HB7035-1 |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Brise-copeaux | SG |
| Application principale | P |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | WNMG 080408 |
| Nombre de changements/dents | 6 |

Type de produit

Plaquette pour tournage