

Filetage à pas fin Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, M × pas: 33X2



Données de commande

N° commande	486210 33X2
GTIN	2050001039958
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Filetage	M33
Pas de filetage	2 mm
Classe de tolérance	6g
Etalonnage	L12

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance	g
Type de filetage	MF
Norme	DIN 13
Qualité	6
Type de produit	Bague fileté N'ENTRE PAS

Services

EtalonnageBagues filetées Ø maximal 60 mm	028600 60
Étalonnage DAkkSBague lisse fileté Ø maximal 100 mm	028640 100