



Dynamomètre, Plage de mesure maximale: 50N



Données de commande

N° commande	478900 50N
GTIN	4045197208187
Classe d'article	42H

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste ergonomique; vernis à effet martelé. Cadran à graduation nette avec double inscription pour mesurer dans les deux sens. Avec aiguille et index mobile.

Utilisation:

Pour l'électrotechnique et la mécanique de précision, par ex. pour régler la pression de contact des ressorts de relais ou pour contrôler la pression des balais sur les moteurs et/ou pour ajuster des ressorts de pression et de traction.

Précision:

$\pm 0,01 \times (\text{plage de mesure} + \text{valeur mesurée})$.

Description technique

Longueur palpeur L	48 mm
Ø cadran	72 mm
Plage de mesure	5 - 50 N
Valeur de graduation	1 N
Etalonnage	K1
Métrologie	analogique
Type de produit	Dynamomètres

Services

EtalonnageDynamomètres Type F

027730 F