



Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030 en coffret, non revêtu, Type: 1-6



Données de commande

N° commande	115050 1-6
GTIN	4045197871787
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Plage du foret: 1 - 6 mm

Nombre de forets: 51

Par incrément de: 0,1 mm

Description technique

Par incrément de	0,1 mm
Plage du foret	1 - 6 mm

Fiche technique

Nombre de forets	51
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Série	HOLEX CleverDrill
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,3	114030 5,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,4	114030 4,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2	114030 2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114030 4,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,6	114030 5,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,4	114030 1,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,1	114030 5,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,7	114030 3,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,8	114030 4,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,2	114030 3,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,1	114030 4,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,2	114030 5,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,9	114030 3,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,6	114030 3,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114030 1,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114030 1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,8	114030 3,8

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 2,7	114030 2,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 2,6	114030 2,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 2,4	114030 2,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 4,6	114030 4,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 1,8	114030 1,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 5,7	114030 5,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 5,5	114030 5,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 5,8	114030 5,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 3,3	114030 3,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 4,7	114030 4,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 2,5	114030 2,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 1,2	114030 1,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 1,7	114030 1,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 2,9	114030 2,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 4,9	114030 4,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/ pouces) 1,9	114030 1,9
	114030 5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5	
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,4	114030 3,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,3	114030 2,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,1	114030 1,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,1	114030 3,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114030 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,3	114030 1,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,8	114030 2,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3	114030 3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,2	114030 2,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,9	114030 5,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,6	114030 1,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,3	114030 4,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,4	114030 5,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,1	114030 2,1