



Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030 en coffret, non revêtu, Type: 2-10



Données de commande

N° commande	115050 2-10
GTIN	4045197875402
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Plage du foret: 2 - 10 mm

Nombre de forets: 81

Par incrément de: 0,1 mm

Description technique

Queue	Queue cylindrique
Plage du foret	2 - 10 mm

Fiche technique

Par incrément de	0,1 mm
Nombre de forets	81
Nombre de dents Z	2
Série	HOLEX CleverDrill
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,2	114030 7,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,7	114030 7,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114030 3,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,2	114030 8,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,3	114030 4,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,9	114030 7,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,7	114030 4,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,3	114030 7,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,1	114030 8,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,2	114030 5,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 9,4	114030 9,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,4	114030 6,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,9	114030 4,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,8	114030 3,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,6	114030 3,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114030 8,5

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 9,7	114030 9,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,4	114030 7,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,7	114030 5,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,4	114030 5,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,1	114030 6,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 9	114030 9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,3	114030 2,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,4	114030 8,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,1	114030 4,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,2	114030 3,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,6	114030 5,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,7	114030 6,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,1	114030 2,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114030 2,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,1	114030 3,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,9	114030 6,9
	114030 6,5

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 10

114030 10

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,2

114030 4,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,8

114030 4,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,7

114030 2,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,6

114030 9,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,8

114030 6,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,7

114030 3,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,5

114030 3,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,3

114030 5,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,1

114030 7,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,2

114030 2,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,6

114030 8,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,3

114030 9,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,3

114030 8,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2

114030 2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,6

114030 6,6

114030 5,8

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,8

114030 9,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3

114030 3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,8

114030 8,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,7

114030 8,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,6

114030 7,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,2

114030 6,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,9

114030 8,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,6

114030 4,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,5

114030 5,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,6

114030 2,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,9

114030 3,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,8

114030 7,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,2

114030 9,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,3

114030 6,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,9

114030 9,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8

114030 8

114030 3,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,4

114030 2,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,5

114030 9,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,4

114030 4,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,9

114030 5,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,5

114030 7,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7

114030 7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,9

114030 2,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5

114030 5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,1

114030 5,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6

114030 6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,1

114030 9,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,8

114030 2,8