



Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030 en coffret, non revêtu, Type: 1-10C



Données de commande

N° commande	115050 1-10C
GTIN	4045197875440
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze. **Grand assortiment** de 1 – 10 mm, comprenant 150 forets hélicoïdaux: 10 pièces de Ø 1 – 6, 5 pièces de Ø 6,5 – 10. Idéal pour montage et atelier.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 150

Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
------------------	--------

Queue	Queue cylindrique
Nombre de forets	150
Plage du foret	1 - 10 mm
Nombre de dents Z	2
Série	HOLEX CleverDrill
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 8	114030 8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114030 5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114030 5,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114030 1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2	114030 2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114030 8,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114030 2,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114030 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3	114030 3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114030 6,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114030 1,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 9,5	114030 9,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114030 10

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,5

114030 7,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9

114030 9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7

114030 7