



## Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030, non revêtu, Type: 1-10,5



### Données de commande

N° commande	115055 1-10,5
GTIN	4045197875495
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Plage du foret: 1 - 10,5 mm

Nombre de forets: 24

Ø perçage: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Par incrément de: 0,5 mm

### Description technique

Queue	Queue cylindrique
Nombre de forets	24
Plage du foret	1 - 10,5 mm
Par incrément de	0,5 mm
Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Nombre de dents Z	2
Série	HOLEX CleverDrill

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8 Pouce ou mm	114030 6,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2 Pouce ou mm	114030 10,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,5 Pouce ou mm	114030 7,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3 Pouce ou mm	114030 3,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 7 Pouce ou mm	114030 7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5 Pouce ou mm	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3 Pouce ou mm	114030 3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5 Pouce ou mm	114030 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2 Pouce ou mm	114030 2
	114030 5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 5 Pouce ou mm

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 9 Pouce ou mm

114030 9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 5,5 Pouce ou mm

114030 5,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 6,5 Pouce ou mm

114030 6,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 2,5 Pouce ou mm

114030 2,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 4 Pouce ou mm

114030 4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 1 Pouce ou mm

114030 1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 10,5 Pouce ou mm

114030 10,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 1,5 Pouce ou mm

114030 1,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 8 Pouce ou mm

114030 8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 9,5 Pouce ou mm

114030 9,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 8,5 Pouce ou mm

114030 8,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 6 Pouce ou mm

114030 6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 10 Pouce ou mm

114030 10

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/  
pouces) 4,2 Pouce ou mm

114030 4,2