

## Filetage à pas fin Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, M × pas: 36X2



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 486210 36X2   |
| GTIN             | 2050001045966 |
| Classe d'article | 48B           |

### Description

#### Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

#### Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

|                     |      |
|---------------------|------|
| Pas de filetage     | 2 mm |
| Classe de tolérance | 6g   |
| Filetage            | M36  |
| Etalonnage          | L12  |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Plage de tolérance | g                         |
| Type de jauge      | Calibre N'ENTRE PAS       |
| Type de filetage   | MF                        |
| Norme              | DIN 13                    |
| Qualité            | 6                         |
| Type de produit    | Bague filetée N'ENTRE PAS |

### Services

|  |            |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSBague lisse filetée Ø maximal 100 mm | 028640 100 |
| ÉtalonnageBagues filetées Ø maximal 60 mm            | 028600 60  |