

LOCTITE**Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 401_IG**

Données de commande

N° commande	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Résistance à la traction et au cisaillement	20 N/mm ²
Maniabilité après	3 - 10 s
Référence fabricant	401
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Viscosité dynamique	70 - 110 mPas
Température de stockage	2 - 8 °C
Forme	liquide

Fiche technique

Plage de températures	-40 - 120 °C
Couleur	transparent
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Densité	1,05 g/cm ³
pour matériau	Tissu
pour matériau	Elastomère
pour matériau	Papier
pour matériau	Plastique
pour matériau	Bois
pour matériau	Métal
pour matériau	Cuir
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Contenance	20 ml
Ecart maximal	0,15 mm
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées