

LOCTITE.**Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 454_IE**

Données de commande

N° commande	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Référence fabricant	454
Maniabilité après	5 - 10 s
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Résistance à la traction et au cisaillement	20,9 N/mm ²
Température de stockage	2 - 8 °C
Forme	Gel
Plage de températures	-40 °C

Fiche technique

Propriété	Colle anaérobie
Propriété	ne pénètre pas
pour matériau	Papier
pour matériau	Métal
pour matériau	Plastique
pour matériau	Bois
pour matériau	Cuir
pour matériau	Carton
pour matériau	Elastomère
pour matériau	Matériaux poreux
Densité	1,05 g/cm ³
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Couleur	transparent
Contenance	20 ml
Ecart maximal	0,15 mm
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées