



## Coudeuse de précision complète avec accessoires, Hauteur maximale de pièce: 35mm



### Données de commande

N° commande	823600 35
GTIN	2050001932709
Classe d'article	86K

### Description

#### Exécution:

Puissante cintrreuse simple d'emploi pour un cintrage précis de divers profilés jusqu'à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés. Cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les **butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide** pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un **plateau tournant sur roulement à aiguilles** (réf. 60 et 100).

#### Utilisation:

Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 – 180°), tant à angle vif qu'avec des rayons de cintrage divers.

#### Adapté(s) pour:

Etaux

#### Livraison:

1 plaque de pliage à angle vif, 90°, 823601 réf. 0, 1 plaque de pliage (r = 6 mm), 180°, 1 butée angulaire, 1 butée longitudinale, 1 levier de commande, 1 clé de 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

#### Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 823601 – 823604.

### Description technique

Poids	9,3 kg
Hauteur	92 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud)	36x6 / 11x11 mm
Hauteur maximale de pièce	35 mm

Profondeur	150 mm
Largeur	280 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à froid)	35×4 / 9×9 mm
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) Ø	10 mm
Type de produit	Cintreuses

---

## Accessoires

Outil d'emboutissage Rayon 4	823601 4
Outil d'emboutissage Rayon 10	823601 10
Outil d'emboutissage Rayon 0	823601 0
Outil d'emboutissage Rayon 2,5	823601 2,5